



**Maxytone**

**Одинцово, Московская область**

Ул. Акуловская, д. 2Г.  
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77.  
E-mail: 84957893577@refinish-avtolak.ru

**Санкт-Петербург**

Ул. Софийская, д. 93, литер А.  
Офис: +7 (812) 309-20-10;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 7801, 7802);  
руководитель ОП: +7 (921) 890-01-61.  
E-mail: spb@refinish-avtolak.ru

**Ростов-на-Дону**

Ул. Днепропетровская, здание 50Е, помещение 14.  
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6101, 6102);  
руководитель ОП: +7 (961) 434-80-10.  
E-mail: info.ros@refinish-avtolak.ru

**Новосибирск**

Пос. Восход, Ул. Долинная, д. 2Д.  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5401, 5402);  
руководитель ОП: +7 (913) 476-37-73.  
E-mail: nilenko@refinish-avtolak.ru

**Самара**

Ул. Олимпийская, д. 67.  
Офис: +7 (846) 312-59-55;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6302, 6303);  
руководитель ОП: +7 (917) 108-46-95.  
E-mail: gusarov@refinish-avtolak.ru

**Саратов**

Ул. Танкистов, д. 55,  
Офис: +7 (8452) 72-63-60;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6401, 6402);  
руководитель ОП: +7 (962) 626-16-86.  
E-mail: zasorkin@refinish-avtolak.ru

**Екатеринбург**

Пр-т Космонавтов, 258И.  
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6601, 6602);  
зам. руководителя ОП: +7 (922) 122-08-68.  
E-mail: krutikov@refinish-avtolak.ru

**Пенза**

Ул. Горная, д. 3А, офис № 21.  
Офис: +7 8412 45-04-82;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5801);  
руководитель ОП: +7 937 431-02-60.  
E-mail: melnikov@refinish-avtolak.ru

**Оренбург**

Ул. Монтажников, д. 9.  
Офис: +7 (3532) 45-47-27;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5601, 5602);  
руководитель ОП: +7 (903) 360-37-06.  
E-mail: galeev@refinish-avtolak.ru

**Краснодар**

Ул. Уральская, д. 149/7.  
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 8401);  
логист ОП: +7 (903) 411-54-14;  
руководитель ОП: +7 (903) 411-64-40.  
e-mail: beskorovajnyj@refinish-avtolak.ru

**Казань**

Ул. Деловая, д. 13, офис 12,  
Офис: +7 (843) 237-67-82;  
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 1601, 1602);  
руководитель ОП: +7 (967) 369-04-46.  
E-mail: afonin@refinish-avtolak.ru

**Воронеж**

Ул. Волгоградская, д. 30 Р,  
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 3601);  
руководитель ОП: +7 (951) 875-51-33.  
E-mail: remishevskiy@refinish-avtolak.ru



В 1995 году был основан Yatu Advanced Materials Co. Ltd в Хешане.

В 2014 году становится оставщиком OEM на предприятия Geely, JMC, Ford и Trumpchi с новой линейкой YATU Waterborne Paint 2.0.

В 2015 году компания получает статус поставщика OEM с Haima и Changan.

В 2016 году компания становится уполномоченным поставщиком OEM покрытий на производство Dongfeng, Yuea Kia и BAIC Huansu.

Начало долгосрочного сотрудничества с производителем автомобилей NEV.

В 2020 компания получает сертификацию OEM от Great Wall Motor для концернов Haval и WEY.

## О системе:

Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему МИКС. Система Maxytone идеально подходит для профессиональных кузовных мастерских, стремящихся оптимизировать рабочие процессы, не выбирать, а совмещать качество с рентабельностью кузовных работ. Широкая цветовая гамма пигментов способствует созданию финишного покрытия, соответствующего самым высоким требованиям. А укрывающая способность, стабильность компонентов, on-line поддержка формульной базы и современный wi-fi спектрофотометр способствуют прибыльной и эффективной работе.

## 118 компонентов:

- 17 пигментов 2K MIX
- 35 неэффектных пигментов
- 12 металликов
- 18 перламутров
- 5 ксиралликов
- 9 специальных эффектных перламутров
- 5 цветных алюминиевых компонентов
- 6 биндеров

+ ожидается: 3 специальных  
и 8 внесистемных компонентов



## Программа цветоподбора Колор+ / Color+



Скачать программу  
цветоподбора



Колористу по системе  
MAXYTONE

Онлайн база данных  
<https://mix.yatupaint.com/Login>

Онлайн программа по поиску рецептур имеет интуитивно-понятный интерфейс и продуманный функционал. Ее обширная база данных насчитывает около 140 000 формул, она постоянно совершенствуется и обновляется, чтобы предложить вам лучшие цветовые решения.


## Установка для смешивания эмалей

### КОМПЛЕКТ:

микс-машина,  
крышка 3,75L - 24 шт,  
крышка 1L - 72 шт

### РАЗМЕР:

2077 x 2440 мм



## Спектрофотометр МА-5С:

Это революционное достижение в области автоматического подбора цвета. Элегантный дизайн, передовые технологии и удобные в использовании функции делают его незаменимым помощником.



Подробнее  
о товаре



МА-5С является воплощением передовых технологий и удобного дизайна.

Благодаря пяти углам отражения и трем углам формирования изображения, МА-5С обеспечивает превосходную производительность при измерении цвета, улавливая даже самые тонкие нюансы.

Интуитивно понятный сенсорный экран с высоким разрешением в сочетании с большими удобными индикаторами и пиктограммами облегчает работу.

Для максимального удобства и безопасности МА-5С поставляется с док-станцией, которая заряжает прибор и хранит его в защищенном от пыли месте.

Компактная и легкая конструкция МА-5С обеспечивает простой доступ к труднодоступным местам в автомобиле.

Увеличенное изображение поверхности позволяет визуально идентифицировать размер и форму частиц. Возможен расчет дельты по пяти углам и вывод на дисплее по двум эталонам.

### В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

кейс, спектрофотометр, инструкция по работе со спектрофотометром, калибровочные плитки, стилус, ремешок на запястье, USB кабель, док-станция, электронный ключ с доступом к базе данных.



## Каталог выкрасов с боксом Color Variant Color Chips AB

Состоит из 7 503 фандеков, на которых нанесена настоящая краска в удобном хроматическом порядке цветовых групп для облегчения поиска и оценки вариантов.

Видео



(A) + (B)




## Комплект вееров для подбора цветов OEM Color Chips 7 China+1 Lada

Комплект вееров для подбора цветов  
OEM Color Chips 7 China+1 Lada.

Автомобильные марки / количество фандеков:


1. GEELY /279
2. GREAT WALL /212
3. CHANGAN /190
4. DONGFENG /153, BEIJING /88
5. FAW /79, BYD /118
6. CHERY /179, ROEWE /64, MG /45
7. TRUMPCHI /73, VENUCIA /37, LI /19, NIO /29, AITO /13, JAC /35, COWIN /19, SERES /4, AVATR /6
8. LADA /201

Видео



## Веер зернистости Coarseness Selector

1. Very Fine (очень мелкий)
2. Medium Fine (средне-мелкий)
3. Fine (мелкий)
4. Medium (средний)
5. Medium Coarse (средне-грубый)
6. Coarse (грубый)
7. Extremely Coarse (очень грубый)



## Цветовая карта / Color Map

Цветовая карта, представленная в виде плаката форматом A1 с описанием компонентов миксовой системы, где каждый из компонентов представлен цветовым описанием, описанием углов (вид с боку/вид в лицо) и характеристиками зерна эффектных пигментов.



Видео обзор  
Цветовая карта /  
Color Map

| АРТ.        | ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2К MIX                         | объем |
|-------------|------------------------------------------------|-------|
| MAX-812.0.5 | 2К Отвердитель стандартный / Standard Hardener | 0,5 л |
| MAX-812.2.5 |                                                | 2,5 л |
| АРТ.        | ДОБАВКА                                        | объем |
| MAX-3940    | Матирующая добавка / Matting Agent             | 1 л   |
| АРТ.        | РАЗБАВИТЕЛИ                                    | объем |
| M-2.1       | Разбавитель медленный                          | 1 л   |
| M-1.1       |                                                | 1 л   |
| M-1.5       |                                                | 5 л   |





**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

Грунт-наполнитель 4:1 обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых веществ, не дает усадку. Благодаря высокому наполнению, нанесение даже 1–3 слоев обеспечивает отличное шлифование. Отличная адгезия и защита от коррозии. Подходит для больших панелей, покрытых полиэфирными шпатлевками.

Преимущества/особенности:

- Обладает высокими наполняющими свойствами и заполняет шлифовальные риски и поры на шпатлевке.
- Дает хорошую толщину до 230 мкм.
- Отлично шлифуется и не забивает абразивный материал.

| ГРУНТ       | ЦВЕТ     | ВЕС    |
|-------------|----------|--------|
| MAX-BB-08   | черный   | 0,8 кг |
| MAX-BG-08   | серый    |        |
| MAX-BW-08   | белый    |        |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | ТИП      | ВЕС    |
| MAX-HB-02   | стандарт | 0,2 кг |

Тип подложки:

Металл. Пластиковые поверхности (кроме полиэтилена). Катафорезные и адгезионные грунты. Заводские и старые лакокрасочные покрытия. Полиэфирные шпатлевки.



**Подготовка поверхности:**

Тщательно отшлифовать и очистить антисиликоновым средством




**Пропорции смешивания по объёму:**

4 ч Primer&Filler  
1 ч Отвердитель  
1,5–2 ч Разбавитель



**Пропорции смешивания по весу:**

5 ч Primer&Filler  
1 ч Отвердитель  
1,5–2 ч Разбавитель



**Жизнеспособность:**

1 час / 20 °C



**Нанесение:**

1,6–1,8 мм / 2–3 бар (см. рекомендации окрасочных пистолетов)  
2–3 слоя. 50–80 мкм / 1 слой



**Между слоями:** 5–10 мин / 20 °C

Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин / 20 °C



**Сушка 20 °C:**

Полное высыхание: 4–6 ч

**Сушка 60 °C:**

Полное высыхание: 45 мин



**Шлифование сухое:**

P360–P600

**Шлифование с применением воды:**

P600–P1200



**Последующие покрытия:**

Все финишные покрытия



Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C. В невскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.

# МАКСИТОН 2:1 MAX CRISTAL CLEARCOAT



**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

Акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Прекрасно растекается, легко полируется, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.

Преимущества/особенности:

- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям.
- Хорошая растекаемость.


| ЛАК         | ЦВЕТ       | ОБЪЁМ |
|-------------|------------|-------|
| MAX-CC-01   | прозрачный | 1 л   |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | ТИП        | ОБЪЁМ |
| MAX-NC-05   | стандарт   | 0,5 л |

Тип подложки:  
Базовое покрытие




**Пропорции смешивания по объёму:**

2 ч    Cristal Clearcoat  
1 ч    Отвердитель



**Жизнеспособность:**

2 часа / 20 °C



**Рабочая вязкость:**

16–18 сек / 20 °C  
DIN 4



**Нанесение:**

1,3–1,4 мм / 2–2,5 бар (см. рекомендации окрасочных пистолетов)  
2–3 слоя = 50–80 мкм



**Между слоями:** 5–10 мин / 20 °C  
**Перед сушкой в ОСК:** 15–20 мин / 20 °C



**Сушка 20 °C:**  
Сухое к пыли: 30 мин  
Полное высыхание: 6–8 ч

**Сушка 60 °C:**  
Сухое к пыли: 10 мин  
Полное высыхание: 30–40 мин



**Полировка:**  
После полного высыхания рекомендуется полировка



Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.  
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.  
В не вскрытой заводской упаковке 3 года с даты изготовления.

## Система микс



**1К МИКС** Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему микс.

**2К МИКС** Профессиональная двухкомпонентная акриловая эмаль. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла.



Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.  
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.  
В не вскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.



Тщательно перемешать компоненты



Приготовьте цвет по рецепту MAXITONE Программа по цветоподбору

### 2К МИКС




#### Смешивание:

2 2К Акриловая эмаль  
1 Отвердитель стандартный  
10-20% Разбавитель



#### Вязкость:

16-18 сек DIN4 / 23 °C



#### Жизнеспособность:

4 часа / 23 °C



#### Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0-2,5 бар  
HVLП 1,3 мм / 1,8-2 бар  
2 - 3 слоя = 40-60 мкм



Между слоями: 5-10 мин / 23 °C  
Перед сушкой в ОСК: 15-20 мин / 23 °C




#### Сушка 23 °C:

К пыли: 30-40 мин  
Полное высыхание: 6-8 ч

#### Сушка 60 °C:

К пыли: 10 мин  
Полное высыхание: 30 мин

### 1К МИКС



#### Смешивание:

1 1К Базовая эмаль  
60-80% Разбавитель

#### Вязкость:

14-16 сек DIN4 / 23 °C



#### Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0-2,5 бар  
HVLП 1,3 мм / 1,8-2 бар  
2-3 слоя = 15-25 мкм



#### Между слоями:




10-15 мин / 23 °C



Дальнейшие покрытия:  
2К Лаки

# ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

## 2К МИКС

| 2К МИКС                                                              | Пиктограмма                                                                         | Описание                                                                                                           | в чистом виде 100% +<br>разбел 50:50 % с MAX-3C100                                   |                                                                                       | Плотность  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3C100<br>Белый / White                                           |    | Стандартный белый                                                                                                  |    |    | 1,247 г/мл |
| MAX-3C200<br>Черный / Black                                          |    | Черный. Менее глубокий чем 201. При разбеле оттенок уходит в синюю сторону относительно 201                        |    |    | 0,999 г/мл |
| MAX-3C201<br>Экстра черный / Extra Black                             |    | Глубокий черный (основной). При разбеле оттенок уходит в желтую сторону относительно 200                           |    |    | 1,004 г/мл |
| MAX-3C302<br>Прозрачный голубой /<br>Transparent Blue                |    | Стандартный синий. На цветовом круге расположен ближе к зеленой группе цвета                                       |    |    | 1,004 г/мл |
| MAX-3C400<br>Зеленый / Green                                         |    | Зеленый с синим оттенком                                                                                           |    |    | 1,015 г/мл |
| MAX-3C401<br>Желто-зеленый /<br>Yellow Green                         |    | Зеленый с желтым оттенком                                                                                          |    |    | 1,023 г/мл |
| MAX-3C501<br>Кирпично-красный /<br>Brick Red                         |   | Красный с кирпичным оттенком                                                                                       |   |   | 1,117 г/мл |
| MAX-3C503<br>Ярко-красный / Bright Red                               |  | Яркий красный насыщенный                                                                                           |  |  | 0,988 г/мл |
| MAX-3C505<br>Фиолетово-красный /<br>Violet Red                       |  | Фиолетово-красный с синим оттенком                                                                                 |  |  | 1,001 г/мл |
| MAX-3C506<br>Персиково-красный /<br>Peach Red                        |  | Яркий фиолетово-красный                                                                                            |  |  | 0,976 г/мл |
| MAX-3C507<br>Оранжево-красный без<br>свинца / Leadfree Orange<br>Red |  | Оранжево-красный                                                                                                   |  |  | 1,015 г/мл |
| MAX-3C518<br>Экстра красный / Extra Red                              |  | Яркий фиолетово-красный с высокой прозрачностью, подходит для тонирования прозрачного лака в цветах типа MAZDA 46V |  |  | 0,990 г/мл |
| MAX-3C600<br>Грязно-желтый / Mud Yellow                              |  | Грязно-желтый на лице и флпе. В кругу колористов имеет название «Охра»                                             |  |  | 1,087 г/мл |
| MAX-3C604<br>Лимонно-желтый без свинца / Leadfree Lemon Yellow       |  | Желто-зеленый с красноватым оттенком                                                                               |  |  | 1,009 г/мл |
| MAX-3C606<br>Лимонно-желтый /<br>Lime Yellow                         |  | Желто-зеленый, имеет высокую яркость, с лимонным оттенком                                                          |  |  | 1,095 г/мл |
| MAX-3C607<br>Оранжево-желтый /<br>Orange Yellow                      |  | Ярко-оранжевый                                                                                                     |  |  | 1,022 г/мл |
| MAX-3C700<br>Фиолетовый / Violet                                     |  | Стандартный фиолетовый                                                                                             |  |  | 0,994 г/мл |

## МЕТАЛЛИКИ СЕРЕБРИСТЫЕ


| 1К МИКС                                                                | Пиктограмма                                                                         | Описание                                                                                                                                                   | Плотность  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3M100<br>Экстра мелкое серебро /<br>Extra Fine Silver              |    | Очень мелкий светлый металллик неправильной формы.<br>Размер 8 мкм                                                                                         | 0,950 г/мл |
| MAX-3M101<br>Мелкое белое серебро /<br>Fine White Silver               |    | Мелкий металллик правильной формы. Имеет более яркую область отражения и темный бок по сравнению с MAX-3M102A. Схож по размеру с MAX-3M102A. Размер 10 мкм | 0,979 г/мл |
| MAX-3M102A<br>Среднее мелкое белое серебро / Medium Fine White Silver  |    | Мелкий металллик правильной формы. Имеет более яркую область отражения и светлый бок по сравнению с MAX-3M100. Крупнее чем MAX-3M100. Размер 17 мкм        | 0,954 г/мл |
| MAX-3M104<br>Ультрамелкое яркое серебро /<br>Ultrafine Bright Silver   |    | Мелкий яркий металллик правильной формы. Самый яркий из всех мелких металлликков системы. Имитирует хром-эффект. Размер 7 мкм                              | 0,967 г/мл |
| MAX-3M400A<br>Экстра мелко яркое серебро /<br>Extra Fine Bright Silver |    | Искрящийся металллик правильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со всеми мелкими металлликками системы          | 0,963 г/мл |
| MAX-3M401<br>Мелкое яркое серебро /<br>Small Bright Silver             |   | Мелкий металллик правильной формы. Имеет темнее область отражения и светлее бок по сравнению с MAX-3M400A. Схож по размеру с MAX-3M400A. Размер 13 мкм     | 0,974 г/мл |
| MAX-3M403<br>Среднее яркое серебро /<br>Medium Bright Silver           |  | Средний яркий металллик правильной формы. Более яркий на области отражения по сравнению с MAX-3M201. Размер 20,5 мкм                                       | 0,979 г/мл |
| MAX-3M407<br>Супер яркое серебро /<br>Super Bright Silver              |  | Эллиптическая частица светлая в лицо и в отражении с темным боком (15°). Размер 18 мкм                                                                     | 0,958 г/мл |
| MAX-3M200<br>Среднее серебро /<br>Medium Silver                        |  | Средний металллик неправильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со средними металлликками системы. Размер 26 мкм | 0,942 г/мл |
| MAX-3M201<br>Среднее белое серебро /<br>Medium White Silver            |  | Средний металллик неправильной формы. Имеет самый светлый в прямом и боковом углах из всех средних металлликков системы. Размер 20,5 мкм                   | 0,964 г/мл |
| MAX-3M301<br>Экстра грубое серебро /<br>Extra Coarse Silver            |  | Самый крупный и искристый металллик системы неправильной формы. Размер 38,5 мкм                                                                            | 0,962 г/мл |
| MAX-3M302<br>Грубое серебро /<br>Coarse Silver                         |  | Крупный металллик неправильной формы. Размер 33,5 мкм                                                                                                      | 0,972 г/мл |

## МЕТАЛЛИКИ ЦВЕТНЫЕ

| 1К МИКС                                                           | Пиктограмма                                                                       | Описание                                                                | Плотность  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3M500<br>Средний золотисто-серебристый / Medium Golden Silver |  | Золотистый яркий цвет. Высокая насыщенность цвета                       | 0,957 г/мл |
| MAX-3M502<br>Средний оранжево-серебристый / Medium Orange Silver  |  | Средне-грубый оранжево-желтый алюминий. Высокая насыщенность цвета      | 0,967 г/мл |
| MAX-3M504<br>Яркий синий / Bright Blue                            |  | Синее серебро со средними мелкими частицами. Высокая насыщенность цвета | 0,959 г/мл |
| MAX-3M505<br>Огненно-красный / Flame Red                          |  | Среднетонкие частицы ярко-красного серебра. Высокая насыщенность цвета  | 0,958 г/мл |
| MAX-3M506<br>Изумрудно-желтый / Emerald Yellow                    |  | Желтое серебро со средними частицами. Высокая насыщенность цвета        | 0,960 г/мл |

## НЕЭФФЕКТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| 1К МИКС                                            | Пиктограмма                                                                         | Описание                                                                                                                                                              | Плотность  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3B100<br>Белый / White                         |  | Стандартный белый. В эффектных красках осветляет и делает прямой и боковой углы молочными. Затемняет угол отражения. Эффектные частицы визуально становятся меньше    | 1,260 г/мл |
| MAX-3B110<br>Прозрачный белый / Transparent White  |  | Прозрачный белый. Используется в эффектных цветах в небольших количествах. Делает темный желтый эффект в области отражения и синий молочный на прямой и боковых углах | 1,034 г/мл |
| MAX-3B207<br>Черный тонер / Black Toner            |  | Черный с легким синим оттенком. Имеет более светлый бок в отличие от MAX-3B206B                                                                                       | 0,980 г/мл |
| MAX-3B206B<br>Экстра черный / Extra Black          |  | Глубокий черный с желтым оттенком. Стандартный                                                                                                                        | 0,974 г/мл |
| MAX-3B203<br>Сине-черный / Blue Black              |  | Черный с синим оттенком. Используется как в эффектных, так и в неэффективных цветах                                                                                   | 0,978 г/мл |
| MAX-3B303<br>Фиолетово-синий / Violet Blue         |  | Насыщенный темный сине-фиолетовый компонент                                                                                                                           | 0,957 г/мл |
| MAX-3B307<br>Синий / Blue                          |  | Чистый синий. Самый нейтральный из всех синих компонентов системы                                                                                                     | 0,974 г/мл |
| MAX-3B302<br>Прозрачный голубой / Transparent Blue |  | Прозрачный синий с зеленым оттенком в прямом углу и области отражения. Фиолетовым – боковым углом                                                                     | 1,001 г/мл |
| MAX-3B304<br>Зелено-синий / Green Blue             |  | Сине-зеленый. При применении в эффектных красках прямой угол становится синим, боковой более зеленым                                                                  | 0,962 г/мл |

|                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3B305<br>Кристалльно-синий / Crystal Blue                       |    | Прозрачный синий. Имеет наиболее красный оттенок из всех синих компонентов. В лицо ярко-синий, угол имеет красный оттенок                                                                                                                                                                                        | 1,110 г/мл |
| MAX-3B306<br>Голубое озеро / Lake Blue                              |    | Синий с зеленым оттенком. Все углы в серебристых металликах делает более темными с общим зеленоватым оттенком. В темных эффектных красках боковой угол делает более красноватым (при отсутствии в составе других синих компонентов). Средне-прозрачный                                                           | 0,976 г/мл |
| MAX-3B400<br>Зеленый / Green                                        |    | Зеленый с синим оттенком. В эффектных цветах придает зелено-синий оттенок всем углам. Средне-прозрачный                                                                                                                                                                                                          | 0,998 г/мл |
| MAX-3B401<br>Желто-зеленый / Yellow Green                           |    | Зеленый с желтым оттенком. В эффектных цветах придает зелено-желтый оттенок всем углам. Средне-прозрачный                                                                                                                                                                                                        | 0,992 г/мл |
| MAX-3B402<br>Золотисто-зеленый / Golden Green                       |    | Зеленый с золотистым оттенком. Серебристым металликам придает золотисто-зеленоватый оттенок. При колеровке нейтрализует красный боковой оттенок в темных ахроматических и синих эффектных цветах. При этом общий тон краски становится более грязным                                                             | 0,980 г/мл |
| MAX-S5501<br>Прозрачный оранжево-красный / Transparent Orange Red   |    | Чистый оранжевый пигмент. Имеет высокую прозрачность                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,950 г/мл |
| MAX-3B615<br>Лимонно-желтый / Lemon Yellow                          |   | Ярко-желтый с зеленым оттенком. Непрозрачный. При добавлении в серебристые металлики дает светлый бок с молочно-зеленым оттенком. Область отражения делает очень темной. Визуально эффектные частицы становятся меньше. Добавление небольшого количества в серебристые металлики делает боковой угол зеленоватым | 1,052 г/мл |
| MAX-3B607<br>Легкий желтый / Light Yellow                           |  | Яркий светло-желтый. Среднепрозрачный. Эффектные краски делает зелено-желтыми во всех углах                                                                                                                                                                                                                      | 0,995 г/мл |
| MAX-3B609<br>Прозрачный оранжево-желтый / Transparent Orange Yellow |  | Прозрачный оранжево-желтый. Серебристым металликам придает желтоватый бок с золотистым оттенком. Неэффективным белым цветам придает красноватый оттенок (в отличие от других желтых компонентов системы)                                                                                                         | 0,996 г/мл |
| MAX-3B601<br>Оксидно-желтый / Transoxide Yellow                     |  | Прозрачный желтый. В красках типа металлики и перламутр делает золотисто-зеленым прямой и грязно-зеленоватым боковой углы                                                                                                                                                                                        | 1,011 г/мл |
| MAX-3B600<br>Грязно-желтый / Mud Yellow                             |  | Непрозрачный грязно-желтый. Делает металлики и перламутры грязно-желтоватыми (молочными) во всех углах. В черных, золотистых и красных красках нейтрализует красный боковой оттенок                                                                                                                              | 1,076 г/мл |
| MAX-3B608<br>Оранжево-желтый / Orange Yellow                        |  | Яркий светлый оранжево-желтый. Непрозрачный. В эффектных красках делает зелено-желтыми прямой и боковой углы                                                                                                                                                                                                     | 1,006 г/мл |
| MAX-3B606<br>Прозрачный коричневый / Transparent Brown              |  | Прозрачный насыщенный коричневый компонент. Делает эффектные краски более коричневыми во всех углах                                                                                                                                                                                                              | 0,960 г/мл |
| MAX-3B501<br>Оксидно-красный / Transoxide Red                       |  | Красно-коричневый с золотисто-красноватым оттенком. Прозрачный. Серебристые металлики делает золотисто-красными (ближе к золотому) в области отражения и прямой угол. Боковой угол становится кирпично-красноватым и темным                                                                                      | 1,009 г/мл |
| MAX-3B518<br>Экстра красный / Extra Red                             |  | Прозрачный. Темный. Насыщенный и глубокий. Применяется в трехслойных красных перламутрах для достижения глубины и насыщенности                                                                                                                                                                                   | 0,957 г/мл |

# ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ






|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3B512<br>Оранжево-красный / Orange Red               |  | Оранжево-красный. Осветляет красную группу цветов. При добавлении в серебристые металлики, делает грязным и желтовато-красным боковой угол, а прямой угол и область отражения делает грязно-фиолетовым                                                                                                                                                                                                                | 0,977 г/мл |
| MAX-3B502<br>Кирпично-красный / Brick Red                |  | Непрозрачный. Кирпично-красный. Применяется как в неэффектных, так и в эффектных цветах. В металликах, в небольшом количестве, работает только на боковой угол, делая его молочно-краснокирпичным. При добавлении в металлики в большем количестве, делает мутной (грязной) кирпично-красной область отражения и молочно-кирпичным боковой угол                                                                       | 1,072 г/мл |
| MAX-3B517<br>Бриллиантовый красный / Brilliant Red       |  | Очень яркий чистый красный. Осветляет красные краски. Применяется в неэффектных красках для придания ярко-алого оттенка. Серебристые металлики под прямым углом делает более фиолетовыми и более глубокими, чистыми и красными сбоку                                                                                                                                                                                  | 0,970 г/мл |
| MAX-3B513<br>Бриллиантовый красный / Brilliant Red       |  | Ярко-красный. Среднепрозрачный. Применяется, в основном, в красных неэффектных красках для придания им оранжево-желтого тона. Металликам красного цвета и перламутрам, а также белым цветам придает синеватый оттенок сбоку                                                                                                                                                                                           | 0,967 г/мл |
| MAX-3B508<br>Бордово-красный / Maroon Red                |  | Прозрачный. Насыщенный темный красно-коричневый. Применяется как основной компонент для красных, красно-коричневых эффектных и неэффектных цветов. Делает темно-красным и ярким прямой и боковой углы. Может использоваться как доколеровочный для всех остальных эффектных, а также ахроматических цветов                                                                                                            | 0,977 г/мл |
| MAX-3B509<br>Прозрачный красный / Transparent Red        |  | Ярко-красный с фиолетовым оттенком. Прозрачный. Используется в трехслойных красных перламутрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,968 г/мл |
| MAX-3B516<br>Розово-красный / Rose Red                   |  | Красно-розовый с фиолетово-синим прямым и желтым сбоку оттенком. Средне-прозрачный. При применении в неэффектных красных цветах со всех углов делает краску более яркой и чистой с фиолетовым оттенком. В серебристых металликах в больших количествах делает область отражения грязной и красно-фиолетовой. Частицы становятся менее заметными. Применяется при колеровке для нейтрализации кирпичного оттенка сбоку | 0,991 г/мл |
| MAX-3B506<br>Персиково-красный / Peach Red               |  | Яркий фиолетово-красный. Прозрачный. Красным неэффектным цветам придает фиолетовый оттенок. Боковой угол металликов и перламутров делает более красно-фиолетовым                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,974 г/мл |
| MAX-3B515<br>Легкий фиолетово-красный / Light Violet Red |  | Прозрачный. Делает краску более фиолетово-синей прямо и более ярко-фиолетовой сбоку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,985 г/мл |
| MAX-3B505<br>Фиолетово-красный / Violet Red              |  | Самый фиолетовый из всех красных компонентов системы. Средне-прозрачный. В эффектных цветах делает грязным и фиолетовым область отражения и темным красно-фиолетовым бок                                                                                                                                                                                                                                              | 0,964 г/мл |
| MAX-3B700<br>Фиолетовый / Violet                         |  | Темный насыщенный. Фиолетовый с красно-синим оттенком. В синих красках придает общий красноватый оттенок и мутновато-фиолетовый бок. В темных цветах уводит бок в коричневатый оттенок                                                                                                                                                                                                                                | 0,981 г/мл |








## ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| 1К МИКС                                                | Пиктограмма | Описание                                                                                                                                                                               | Плотность  |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3P100/MAX-3P103<br>Белый перламутр / White Pearl   |             | Средний белый перламутр. В сочетании с черным компонентом MAX-3B206B придает зеленоватый оттенок. MAX-3P103 более устойчив к УФ излучению и рекомендован для 3х слойных белых покрытий | 0,971 г/мл |
| MAX-3P101<br>Мелкий белый перламутр / Fine White Pearl |             | Мелкий белый перламутр. В сочетании с черным придает серый холодный тон                                                                                                                | 0,967 г/мл |



## ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| 1К МИКС                                                       | Пиктограмма                                                                         | Описание                                                                                                                                   | Плотность  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-3P300<br>Голубой перламутр / Blue Pearl                   |    | Средний синий перламутр. Прозрачный. Чистый синий в области отражения и мутный желтый сбоку                                                | 0,964 г/мл |
| MAX-3P301<br>Мелкий голубой перламутр / Fine Blue Pearl       |    | Мелкий синий перламутр. Прозрачный. Более сине-фиолетовый в области отражения по сравнению с MAX-3P300. Имеет мутный желтый бок            | 0,955 г/мл |
| MAX-3P400<br>Зеленый перламутр / Green Pearl                  |    | Средний зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку                                                  | 0,965 г/мл |
| MAX-3P401<br>Мелкий зеленый перламутр / Fine Green Pearl      |    | Мелкий зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку                                                   | 0,957 г/мл |
| MAX-3P500<br>Красный перламутр / Red Pearl                    |    | Средний красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах                                                | 0,942 г/мл |
| MAX-3P501<br>Мелкий красный перламутр / Fine Red Pearl        |   | Мелкий красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах, но в меньшей степени, по сравнению с MAX-3P500 | 0,979 г/мл |
| MAX-3P600<br>Желтый перламутр / Yellow Pearl                  |  | Самый крупный и искристый металлик системы неправильной формы.                                                                             | 0,971 г/мл |
| MAX-3P601<br>Золотистый перламутр / Golden Pearl              |  | Средний золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку                                              | 0,971 г/мл |
| MAX-3P602<br>Мелкий золотистый перламутр / Fine Golden Pearl  |  | Мелкий золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку                                               | 0,990 г/мл |
| MAX-3P603<br>Золотисто-желтый перламутр / Golden Yellow Pearl |  | Средний золотисто-желтый перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и золотисто-желтой во всех углах                              | 0,960 г/мл |
| MAX-3P604<br>Мелкий медный перламутр / Fine Copper Pearl      |  | Мелкий медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах                                                   | 0,978 г/мл |
| MAX-3P605<br>Медный перламутр / Copper Pearl                  |  | Средний медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах                                                  | 0,979 г/мл |
| MAX-3P700<br>Фиолетовый перламутр / Violet Pearl              |  | Средний фиолетовый перламутр. Прозрачный. Фиолетовый в области отражения и мутный зеленый сбоку                                            | 0,980 г/мл |
| MAX-3P701<br>Фиолетово-красный перламутр / Violet Red Pearl   |  | Средний фиолетово-красный перламутр. Прозрачный. Фиолетово-красный в области отражения и мутный зеленоватый сбоку                          | 0,963 г/мл |
| MAX-3P702<br>Медно-красный перламутр / Copper Red Pearl       |  | Средний медно-красный перламутр. Прозрачный. Медно-красный в области отражения и мутный зеленоватый в бок                                  | 0,963 г/мл |





## ПЕРЛАМУТРЫ ЭФФЕКТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

| 1К МИКС                                                                   | Пиктограмма                                                                         | Наименование                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Плотность  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-990P<br>Ярко-зеленый перламутр /<br>Bright Green Pearl                |    | Ярко-зеленый перламутр               | <br>Крупный зеленый специальный перламутр. Очень чистый зеленый в области отражения. Полупрозрачный                                                                                                                     | 0,968 г/мл |
| MAX-991P<br>Зелено-красный перламутр /<br>Green Red Pearl                 |    | Зелено-красный перламутр             | <br>Зеленый специальный перламутр. Непрозрачный. Зеленый в области отражения и очень красный в бок                                                                                                                      | 0,963 г/мл |
| MAX-992P<br>Экстремелкий белый перламутр /<br>Extra Fine White Pearl      |    | Очень мелкий белый перламутр         | <br>Белый мелкий специальный перламутр. Непрозрачный. Самый нейтрально-белый из всех перламутров системы. В смешении с черным дает нейтральный серый тон                                                                | 0,968 г/мл |
| MAX-993P<br>Огненный перламутр /<br>Flame pearl                           |    | Яркий зеленый спецперламутр          | <br>Самый приближенный по своим свойствам к порошковому компоненту Arctic fire. Прозрачно-зеленый в 45°, красноватый наклон в 15°, зеленоватый в 110°. Прозрачный зеленый, серебристо-металлический, красный-золотистый | 0,975 г/мл |
| MAX-994P<br>Супермелкий белый перламутр /<br>Super Fine White Pearl       |   | Мелкий белый спецперламутр           | <br>Мелкий специальный перламутр. Более искристый по сравнению с MAX-992P                                                                                                                                              | 0,973 г/мл |
| MAX-995P<br>Фантастический зеленый перламутр /<br>Scifi Green Pearl       |  | Зеленая жемчужина                    | <br>Мерцающий зеленый перламутр с резко меняющимся эффектом. Прозрачно-голубой сбоку и сине-зеленый в лицо                                                                                                            | 0,970 г/мл |
| MAX-996P<br>Крупный ярко-белый «битое стекло»/Coarse Bright White Pearl   |  | Крупный ярко-белый GF                | <br>Самый крупный белый перламутр системы с эффектом битого стекла (glass flake)                                                                                                                                      | 0,976 г/мл |
| MAX-997P<br>Крупный ярко-голубой «битое стекло»/Coarse Bright Blue Pearl  |  | Крупный яркий синий GF               | <br>Самый крупный синий перламутр с эффектом битого стекла (glass flake). Ярко синий в лицо и отражении                                                                                                               | 0,976 г/мл |
| MAX-999P<br>Спец. фиолетовый перламутр /<br>Mattinca Special Purple Pearl |  | Особая фиолетовая жемчужина Маттинки | <br>Мелкий синий интерферентный перламутр. При обзоре сбоку имеет ярко выраженный синий оттенок                                                                                                                       | 0,977 г/мл |

## СПЕЦКОМПОНЕНТЫ

| 1К МИКС                                                          | Пиктограмма                                                                         | Наименование | Описание                                                                                                                                                                                                                                               | Плотность  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-SP702<br>Колорстрим звездно-фиолетовый /<br>Starlight Violet |  | Колорстрим   | <br>Фиолетово-красный в лицо. Движение цвета через красный в оранжевый. Эффект хамелеон с ярко выраженной характеристикой изменения цвета в углах обзора            | 0,950 г/мл |
| MAX-SP601<br>Колорстрим звездно-желтый /<br>Starlight Yellow     |  | Колорстрим   | <br>Насыщенный золотой в лицо. Движение цвета к стальному голубому. Угол розово-красный.                                                                            | 0,950 г/мл |
| MAX-SP802<br>Колорстрим фиалковая фантазия /<br>Viola Fantasy    |  | Колорстрим   | <br>Специальный перламутровый пигмент который используется для создания радужного эффекта. Изменение цвета зависит от угла обзора - от фиолетового к зелено-синему. | 0,950 г/мл |

## КСИРАЛЛИКИ

| 1К МИКС                                                                 | Пиктограмма                                                                         | Описание                                                                                                                 | Плотность  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-PC10<br>Кристалльный белый перламутр / Crystal White Pearl          |    | Крупный белый ксираллик. Прозрачный                                                                                      | 0,966 г/мл |
| MAX-SP103<br>Ультра-яркий экстра-белый / Ultra-Bright Extra White Pearl |    | Ультра-яркий экстра-белый. Чище и искристее чем PC10<br>Используется в Toyota 090, GAC Toyota 089, Lexus 085, Deepal C20 | 0,63 г/мл  |
| MAX-PC30<br>Кристалльный синий перламутр / Crystal Blue Pearl           |    | Синий ксираллик. Прозрачный                                                                                              | 0,968 г/мл |
| MAX-PC40<br>Кристалльный зеленый перламутр / Crystal Green Pearl        |    | Зеленый ксираллик. Прозрачный                                                                                            | 0,970 г/мл |
| MAX-PC50<br>Кристалльный красный перламутр / Crystal Red Pearl          |    | Искристый красный ксираллик. Непрозрачный                                                                                | 0,975 г/мл |
| MAX-PC61<br>Кристалльный золотистый перламутр / Crystal Golden Pearl    |  | Золотистый ксираллик. Прозрачный                                                                                         | 0,960 г/мл |

## БИНДЕРЫ И ДОБАВКИ

|                                                           | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Плотность  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-60<br>Флип-контроллер / Flip Controller               | Флип контроллер | Регулирует положение частиц в эффектных красках. Частицы становятся визуально более крупными. Область отражения и лицо более темными, а бок более светлым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,006 г/мл |
| MAX-3320<br>Биндер для окраски переходом / Blending agent | 1К Биндер       | Вспомогательный продукт, который всегда используется при локальном ремонте или переходе цвета. Распылив его слой на область перехода, можно добиться идеального эффекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,940 г/мл |
| MAX-3510<br>2К Биндер / Binder                            | 2К Биндер       | Биндер работает как усилитель прозрачности слоя, для повышения яркости и увеличения блеска покрытия. Применяется для снижения концентрации пигмента в тонере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,967 г/мл |
| MAX-3520<br>1К Биндер / Binder                            | 1К Биндер       | Предназначен только для 1К базовых красок.<br>Улучшает ориентацию частиц. Ускоряет процесс высыхания. Увеличивает стойкость покрытия от физических, химических и атмосферных воздействий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,940 г/мл |
| MAX-3520T<br>1К Прозрачный биндер / Binder Transparent    | 1К Биндер       | Абсолютно прозрачная смола. Используется для производства тонеров типа солид. Идеально подходит для усиления прозрачности — снижения концентрации пигментов в готовом продукте. Отлично подходит для лессирующих (тонирующих) слоев многослойных покрытий. Внесистемный компонент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,960 г/мл |
| MAX-1530<br>Биндер электролит / Electroplate Binder       |                 | <p>Специальный 1К биндер. В основном предназначен для цвета 46G и подобных ему, а также для цветов с содержанием компонента MAX-3M104. Этот биндер позволяет снизить статический заряд с частиц, что позволяет им расположиться параллельно поверхности. Это увеличивает яркость области отражения и темноту бокового угла.</p> <p>Он действует противоположно компоненту MAX-60.</p> <p><b>Но его не следует использовать в большом количестве, лучше просто снизить количество MAX-60. Используется данный биндер только в цветах, которые содержат частицы металла. Чем больше (в процентном соотношении) металла в краске, тем больше биндера можно добавлять.</b></p> <p><b>Рекомендовано до 20-30% от всего объема.</b></p> | 0,963 г/мл |

# ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ




## ВНЕСИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ




Компоненты поставляются на постоянной основе, но не включены в рецептурную базу. Решение об их использовании остается на усмотрении колориста

| 1К МИКС                                                                             | Пиктограмма | Наименование               | Описание                                                                                                                                                                                                   | Плотность  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX-SP801<br>Колорстрим<br>красная лава /<br>Colorsteam Lava Red                    |             | Перламутр                  | Прозрачный красный перламутр. В угол отражения цвет меняется из ярко-красного в фиолетовый с розовым оттенком. Угол имеет ярко выраженный оранжевый цвет. Цвет имеет большую зависимость от цвета подложки | 0,950 г/мл |
| MAX-SP803<br>Колорстрим<br>арктический огонь /<br>Colorsteam Arctic Fire            |             | Колорстрим                 | Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на желто-красный. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки                                        | 0,950 г/мл |
| MAX-SP804<br>Колорстрим тропический<br>восход / Colorsteam<br>Tropic Sunrise        |             | Колорстрим                 | Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на красно-оранжевый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки                                     | 0,950 г/мл |
| MAX-SP805<br>Колорстрим лазурно-<br>солнечный / Colorsteam<br>Lapis Sunlight        |             | Колорстрим                 | Прозрачный синий перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного красного на сине-зеленый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки                                           | 0,950 г/мл |
| MAX-S161<br>Серебристый с хро-<br>мовым эффектом /<br>Chorme Effect Silver          |             | Хромовый эффект<br>серебра | Мелкий размер частиц, сильный металлический эффект, глубокий флоп, хромopodobный внешний вид. Размер частиц 7-11 мкм                                                                                       | 0,90 г/мл  |
| MAX-NT008<br>Круп. ярко-медный<br>красн. жемчуг / Coarse<br>Bright Copper Red Pearl |             |                            | Похож на фиолетово-красный жемчуг, с более крупным размером частиц. Имеет красный оттенок при фронтальном просмотре с желтыми крапинками и голубовато-синий оттенок при боковом просмотре                  |            |
| MAX-1912 Супер<br>белый перламутр /<br>Super White Pearl                            |             |                            | Супер белый крупный перламутр. Светлее привычных аналогов под углом 110° и визуально близок к P100                                                                                                         | 0,98 г/мл  |
| MAX-967AB<br>Черная броня /<br>Armor Black                                          |             | Глубокий черный            | Глубокий черный тонер. Самый глубокий из всех пигментов Yatu                                                                                                                                               | 0,949 г/мл |

### Пиктограммы для 2К МИКС



### Пиктограммы для 1К МИКС































# КАРТОЧКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА МИКС-МАШИНЫ




|                                                                |  |                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3C100</b> Белый / White                                     |  | <b>3C600</b> Грязно-желтый / Mud Yellow                             |  |
| <b>3C200</b> Черный / Black                                    |  | <b>3C604</b> Лимонно-желтый без свинца / Leadfree Lemon Yellow      |  |
| <b>3C201</b> Экстра черный / Extra Black                       |  | <b>3C606</b> Лимонно-желтый / Lime Yellow                           |  |
| <b>3C302</b> Прозрачный голубой / Transparent Blue             |  | <b>3C607</b> Оранжево-желтый / Orange Yellow                        |  |
| <b>3C400</b> Зеленый / Green                                   |  | <b>3C700</b> Фиолетовый / Violet                                    |  |
| <b>3C401</b> Желто-зеленый / Yellow Green                      |  | <b>3M100</b> Экстра мелкое серебро / Extra Fine Silver              |  |
| <b>3C501</b> Кирпично-красный / Brick Red                      |  | <b>3M101</b> Мелкое белое серебро / Fine White Silver               |  |
| <b>3C503</b> Ярко-красный / Bright Red                         |  | <b>3M102A</b> Среднее мелкое белое серебро / Med. Fine White Silver |  |
| <b>3C507</b> Оранжево-красный без свинца / Leadfree Orange Red |  | <b>3M104</b> Ультрамелкое яркое серебро / Ultrafine Bright Silver   |  |
| <b>3C505</b> Фиолетово-красный / Violet Red                    |  | <b>3M400A</b> Экстра мелкое яркое серебро / Extra Fine Br. Silver   |  |
| <b>3C506</b> Персиково-красный / Peach Red                     |  | <b>3M401</b> Мелкое яркое серебро / Small Bright Silver             |  |
| <b>3C518</b> Экстра красный / Extra Red                        |  | <b>3M403</b> Среднее яркое серебро / Medium Bright Silver           |  |















|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3M407</b> Супер яркое серебро / Super Bright Silver              | <b>PC50</b> Кристальный красный перламутр / Crystal Red Pearl            |
| <b>3M200</b> Среднее серебро / Medium Silver                        | <b>PC61</b> Кристальный золотистый перламутр / Crystal Golden Pearl      |
| <b>3M201</b> Среднее белое серебро / Medium White Silver            | <b>SP103</b> Ультра-яркий экстра-белый / Ultra-Bright Extra White Pearl  |
| <b>3M302</b> Грубое серебро / Coarse Silver                         | <b>3P100</b> Белый перламутр / White Pearl                               |
| <b>3M301</b> Экстра грубое серебро / Extra Coarse Silver            | <b>3P101</b> Мелкий белый перламутр / Fine White Pearl                   |
| <b>3M500</b> Средний золотисто-серебристый / Medium Golden Silver  | <b>3P300</b> Голубой перламутр / Blue Pearl                             |
| <b>3M502</b> Средний оранжево-серебристый / Medium Orange Silver  | <b>3P301</b> Мелкий голубой перламутр / Fine Blue Pearl                |
| <b>3M504</b> Яркий синий / Bright Blue                            | <b>3P400</b> Зеленый перламутр / Green Pearl                           |
| <b>3M505</b> Огненно-красный / Flame Red                          | <b>3P401</b> Мелкий зеленый перламутр / Fine Green Pearl               |
| <b>3M506</b> Изумрудно-желтый / Emerald Yellow                    | <b>3P500</b> Красный перламутр / Red Pearl                             |
| <b>PC10</b> Кристальный белый перламутр / Crystal White Pearl     | <b>3P501</b> Мелкий красный перламутр / Fine Red Pearl                 |
| <b>PC30</b> Кристальный синий перламутр / Crystal Blue Pearl      | <b>3P600</b> Желтый перламутр / Yellow Pearl                           |
| <b>PC40</b> Кристальный зеленый перламутр / Crystal Green Pearl   | <b>3P601</b> Золотистый перламутр / Golden Pearl                       |






**3P602**Мелкий золотис.  
перламутр / Fine  
Golden Pearl**3B307**











Синий / Blue

**3P605**Медный  
перламутр /  
Copper Pearl**3B302**Прозрачный  
голубой /  
Transparent Blue**3P604**Мелкий медный  
перламутр / Fine  
Copper Pearl**3B304**Зелено-синий /  
Green Blue**3P603**Золотисто-желтый  
перламутр /  
Golden Yellow Pearl**3B305**Кристалльно-  
синий / Crystal  
Blue**3P700**Фиолетовый  
перламутр /  
Violet Pearl**3B306**Голубое озеро /  
Lake Blue**3P701**Фиолетово-красный  
перламутр / Violet  
Red Pearl**3B400**

Зеленый / Green

**3P702**Медно-красный  
перламутр / Copper  
Red Pearl**3B401**Желто-зеленый /  
Yellow Green**3B100**


Белый / White

**3B402**Золотисто-  
зеленый / Golden  
Green**3B110**Прозрачный  
белый /  
Transparent White**3B615**Лимонно-желтый  
/ Lemon Yellow**3B207**Черный тонер /  
Black Toner**3B607**Легкий желтый /  
Light Yellow**3B206B**Экстра черный/  
Extra Black**3B609**Прозрачный  
оранжево-желтый /  
Transparent Orange  
Yellow**3B203**Сине-черный /  
Blue Black**3B601**Оксидно-желтый/  
Transoxide Yellow**3B303**Фиолетово-  
синий / Violet  
Blue**3B600**Грязно-желтый /  
Mud Yellow







**3B608** Оранжево-желтый / Orange Yellow




**3B505** Фиолетово-красный / Violet Red




**3B606** Прозрачный коричневый / Transparent Brown




**3B700** Фиолетовый / Violet




**3B501** Оксидно-красный / Transoxide Red




**S5501** Прозрачный оранжево-красный / Transparent Orange Red




**3B518** Экстра красный / Extra Red




**990P** Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl




**3B512** Оранжево-красный / Orange Red




**991P** Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl




**3B502** Кирпично-красный / Brick Red




**992P** Экстремально белый перламутр / Extrafine White Pearl




**3B517** Бриллиантовый красный / Brilliant Red




**993P** Огненный перламутр / Flame pearl




**3B513** Бриллиантовый красный / Brilliant Red




**994P** Супермелкий белый перламутр / Super Fine White Pearl




**3B508** Бордово-красный / Maroon Red




**995P** Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl




**3B509** Прозрачный красный / Transparent Red




**996P** Крупный ярко-белый перламутр / Coarse Bright White Pearl




**3B516** Розово-красный / Rose Red




**997P** Крупный ярко-голубой перламутр / Coarse Bright Blue Pearl




**3B506** Персиково-красный / Peach Red



**999P** Спец. фиолетовый перламутр / Mattinca Spec. Purple Pearl


















**3B515** Легкий фиолетово-красный / Light Violet Red







|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>990P</b> Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl                   | <b>SP702</b> Звездно-фиолетовый перламутр / Starlight Violet Pearl               |
| <b>991P</b> Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl                    | <b>SP601</b> Звездно-желтый перламутр / Starlight Yellow Pearl                   |
| <b>992P</b> Экстремелкий белый перламутр / Extra Fine White Pearl         | <b>SP802</b> Колорстрим фиалковая фантазия / Colorsteam Viola Fantasy            |
| <b>993P</b> Огненный перламутр / Flame pearl                              | <b>996P</b> Крупный ярко-белый перламутр / Coarse right White Pearl              |
| <b>994P</b> Супермелкий белый перламутр / Super Fine White Pearl          | <b>997P</b> Крупный ярко-голубой перламутр / Coarse Bright Blue Pearl            |
| <b>995P</b> Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl          | <b>999P</b> Спец. фиолетовый перламутр / Mattinca Special Purple Pearl           |
| <b>SP801</b> Колорстрим красная лава / Colorsteam Lava Red              | <b>S161</b> Серебристый с хромым эффектом / Chorme Effect Silver               |
| <b>SP803</b> Колорстрим арктический огонь / Colorsteam Arctic Fire      | <b>NT008</b> Круп. ярко-медный красн. жемчуг / Coarse Bright Copper Red Pearl  |
| <b>SP804</b> Колорстрим тропический восход / Colorsteam Tropic Sunrise  | <b>1912</b> Супер белый перламутр / Super White Pearl                          |
| <b>SP805</b> Колорстрим лазурносолнечный / Colorsteam Lapis Sunlight    | <b>967AB</b> Черная броня / Armor Black                                        |
| <b>MAX-60</b> Флип-контроллер / Flip Controlle                                                                                                             | <b>MAX-3520</b> 1К Биндер / Binder                                                                                                                                  |
| <b>MAX-3320</b> Биндер для окраски переходом / Blending agent                                                                                              | <b>MAX-3520T</b> 1К Прозрачный биндер / Binder Transporent                                                                                                          |
| <b>MAX-3510</b> 2К Биндер / Binder                                                                                                                         | <b>MAX-1530</b> Биндер электролит / Electroplate Binder                                                                                                             |







**ЗАПИСЬ НА КУРСЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
АВТОМАЛЯР И КОЛОРИСТ**



**ЗАДАЙ ВОПРОС  
В ОТКРЫТОЙ ЛИНИИ**



**ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К ГРУППЕ КОЛОРИСТОВ**